



SM015

Ampèremeter analoog 0 - 15 A

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Meting

Stroommeetbereik	0 - 15 A
------------------	----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	54 mm

Meting

Type meetinstrument	Analoog
---------------------	---------

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	1,10 VA
-----------------------	---------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Functionies

Nauwkeurigheidsklasse	0.015
-----------------------	-------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	2000 V
------------------------------	--------

Frequentie

Frequentie	45 - 65 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,10 W
----------------------------------	--------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja