



SM015

Ampérmetr analogový přímé měření 0 - 15 A

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Měření

Rozsah měření proudu	0 - 15 A
----------------------	----------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 50 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1.5 - 10 mm ²

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	54 mm

Měření

Druh měřicího přístroje	Analogové
-------------------------	-----------

Výkon

Příkon VA	1,10 VA
-----------	---------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Funkce

Třída přesnosti	0.015
-----------------	-------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	2000 V
---------------------------	--------

Frekvence

Frekvence	45 - 65 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,10 W
--	--------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano