



16276089

**Touche double, Q.x, blanc polaire velours**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche double

**Matières**

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Velours

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 58 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 22,50 mm

**Connectivité**

Type de montage Fixation par serrage

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Textes**

Impression Sans inscription

Mode d'installation Fixation de borne

Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

**Adapté à**

Berker Q.x

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui