



16276089

Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

#### Tehničke karakteristike

##### Arhitektura

Kontrolni/radni element Dupla tipka

##### Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 58 mm

Širina 58 mm

Dubina 22,50 mm

##### Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

##### Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Da

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK02

##### Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Taster Također za KNX aplikacije: taster, 2-struki i grupni taster, 2-struki

##### Pogodno za

Berker Q.x

##### Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da