



16276086

Touche double, Q.x, anthracite velours, laqué

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Matières

Couleur Anthracite
Code RAL 7021
Finition de la surface Velours
Matière Duroplastique
Traitement Non traité
Laqué

Dimensions

Hauteur 58 mm
Largeur 58 mm
Profondeur 22,50 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Impression Sans inscription
Mode d'installation Fixation de borne
Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Adapté à

Berker Q.x

Durabilité

Sans halogène Oui
Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui