



16276086

Touche double, Q.x, anthracite velours, laqué

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Anthracite
Code RAL	7021
Finition de la surface	Velours
Matière	Duroplastique
Traitement	Non traité Laqué

Dimensions

Hauteur	58 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	22,50 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Adapté à

Berker Q.x

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui