



16276086

**Wip 2-v, met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Dubbel wip

**Materiaal**

Kleur Antraciet  
RAL-code 7021  
Afwerking oppervlakte Softfinish  
Materiaal Duroplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld  
Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte 58 mm  
Breedte 58 mm  
Diepte 22,50 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20  
Slagvastheid IK IK02

**Teksten**

Opdruk Zonder opdruk  
Montagewijze Klembevestiging  
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit  
Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en  
groepsimpulsdrukker 2-voudig

**Geschikt voor**

Q.x

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja  
REACH-SVHC vrij Ja  
RoHS conform Ja