



16276084

Bilanciere doppio con lente Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciere

Materiali

Colore Alluminio
Codice RAL 9006
finitura superficiale Vellutato
Materiale Duroplastica
Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 58 mm
Larghezza 58 mm
Profondità 22,50 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IK02

Testo

Stampa Senza stampa
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì