




16276084

Kryt dělený, Q.x, stříbrná sametová

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Sametový

Materiál Duroplast

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 58 mm

Šířka 58 mm

Hloubka 22,50 mm

Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ano

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK02

Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Upevnění sponami

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Tlačítko Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko BA 2násobné

Vhodné pro

Berker Q.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano