



SM005

Ampèremètre analogique 0-5A branchement et lecture directe

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 4

Mesure

Plage de mesure du courant 0 - 5 A

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 50 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 54 mm

Mesure

Type d'appareil de mesure Analogique

Puissance

Puissance consommée VA 1,10 VA

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Fonctions

Classe de précision 0.015

Tension

Tension assignée d'isolement 2000 V

Fréquence

Fréquence 45 - 65 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1,10 W

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui