



SM005

**Ampèremètre analogique 0-5A branchement et lecture directe**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	4
-------------------	---

**Mesure**

Plage de mesure du courant	0 - 5 A
----------------------------	---------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Dimensions**

Hauteur	85 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	54 mm

**Mesure**

Type d'appareil de mesure	Analogique
---------------------------	------------

**Puissance**

Puissance consommée VA	1.10 VA
------------------------	---------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Installation, montage**

Montage	Rail DIN
---------	----------

**Fonctions**

Classe de précision	0.015
---------------------	-------

**Tension**

Tension assignée d'isolement	2000 V
------------------------------	--------

**Fréquence**

Fréquence	45 - 65 Hz
-----------	------------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	1.10 W
-----------------------------------	--------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui