



SM005

**Amperometro Analogico Diretto 0 - 5 A 4 M. Din**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 4

**Misura**

Intervallo di misura corrente 0 - 5 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -25 - 50 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Serie**

Altezza 85 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 54 mm

**Misura**

tipo di strumento di misura Analogico

**Potenza**

Potenza assorbita VA 1,10 VA

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Guida DIN

**Funzioni**

Classe di precisione 0.015

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui 2000 V

**Frequenza**

Frequenza 45 - 65 Hz

**Potenza**

Potenza dissipata totale 1,10 W

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si