



SM005

Amperímetro analógico directo 0-5A

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos

4

Tipo de medição

Gama da medição da corrente

0 - 5 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-25 - 50 °C

Temperatura de armazenamento/transporte

-40 - 80 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível

1 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido

1.5 - 10 mm²

Dimensões

Altura

85 mm

Largura

70 mm

Profundidade

54 mm

Tipo de medição

Tipo de aparelho de medição

Analógico

Potência

Consumo de energia VA

1,10 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Instalação / montagem

Montagem

Calha DIN

Funções

Classe de precisão

0.015

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui

2000 V

Frequência

Frequência

45 - 65 Hz

Potência

Potência total dissipada em IN

1,10 W

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim