



SM005

Amperímetro analógico directo 0-5A

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos 4

Medição

Gama da medição da corrente 0 - 5 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 50 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 80 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm²

Dimensões

Altura 85 mm

Largura 70 mm

Profundidade 54 mm

Medição

Tipo de aparelho de medição Analógico

Potência

Consumo de energia VA 1,10 VA

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Instalação, montagem

Montagem Calha DIN

Funções

Classe de precisão 0.015

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui 2000 V

Frequência

Frequência 45 - 65 Hz

Potência

Potência total dissipada em IN 1,10 W

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim