



SM030

Ampéremètre analogique 0-30A branchement et lecture directe

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Mesure

Plage de mesure du courant	0 - 30 A
----------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Profondeur	54 mm
------------	-------

Mesure

Type d'appareil de mesure	Analogique
---------------------------	------------

Puissance

Puissance consommée VA	1,10 VA
------------------------	---------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Fonctions

Classe de précision	0.015
---------------------	-------

Tension

Tension assignée d'isolement	2000 V
------------------------------	--------

Fréquence

Fréquence	45 - 65 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1,10 W
-----------------------------------	--------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----