



SM020

Ampèremeter digitaal 0 - 20 A

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Meting

Stroommeetbereik	0 - 20 A
------------------	----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	54 mm

Meting

Type meetinstrument	Digitaal
---------------------	----------

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	1 VA
-----------------------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Functionies

Nauwkeurigheidsklasse	0.01
-----------------------	------

Frequentie

Frequentie	45 - 65 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja