



SM020

Amperímetro digital directo 0-20A

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos

4

Tipo de medição

Gama da medição da corrente

0 - 20 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-10 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte

-40 - 70 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível

6 mm²

Secção transversal de condutor rígido

10 mm²

Dimensões

Altura

85 mm

Largura

70 mm

Profundidade

54 mm

Tipo de medição

Tipo de aparelho de medição

Digital

Potência

Consumo de energia VA

1 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Instalação / montagem

Montagem

Calha DIN

Funções

Classe de precisão

0.01

Frequência

Frequência

45 - 65 Hz

Potência

Potência total dissipada em IN

1 W

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim