



SM020

Ampérmetr digitální přímé měření 0-20A

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Měření

Rozsah měření proudu	0 - 20 A
----------------------	----------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 70 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	6 mm ²
Průřez plného vodiče	10 mm ²

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	54 mm

Měření

Druh měřicího přístroje	Digitální
-------------------------	-----------

Výkon

Příkon VA	1 VA
-----------	------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Funkce

Třída přesnosti	0.01
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	45 - 65 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W
--	-----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano