



29526084

Señalización LED, rojo/verde, Q.x, aluminio

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

Potencia

Potencia consumida	0,50 W
--------------------	--------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Iluminación

Tipo de lámpara	LED
-----------------	-----

Materiales

Colour	Aluminio
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Aterciopelado
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Lacado

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	50 mm

Conexión

Sección máxima del conductor	2,50 - 2,50 mm ²
------------------------------	-----------------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos
-----------------	--

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Texto

Etiqueta	Se puede insertar una lámina rotulada de dos colores con símbolos para Por favor, no molestar/Limpiar habitación y Entre, por favor/Espere, por favor
Inscripción	Sin inscripción

Características técnicas

Berker Q.x

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí