




29526084



## Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, alu aksamit lakier

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 230 V

#### Moc

Moc zużyta w W 0,50 W

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Oświetlenie

Typ źródła światła LED

#### Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Materiał Metal

Obróbka Tworzywo sztuczne

Lakierowany

#### Wymiary

Wysokość 70 mm

Szerokość 70 mm

Głębokość 50 mm

#### Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów  
Połączenie śrubowe

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

#### Dodatkowe informacje

Oznaczenie Folie dwukolorowe z nadrukowanymi symbolami "Nie przeszkadzać"/"Proszę posprzątać" oraz "Proszę wejść"/"Proszę czekać" są dołączone

Nadruk Bez nadruku

#### Odpowiednie do

Q.x

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak