




29526084



Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, alu aksamit lakier

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 V

Moc

Moc zużyta w W 0,50 W

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Oświetlenie

Typ źródła światła LED

Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Materiał Metal

Obróbka Tworzywo sztuczne

Lakierowany

Wymiary

Wysokość 70 mm

Szerokość 70 mm

Głębokość 50 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu 2,50 - 2,50 mm²

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów
Połączenie śrubowe

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Dodatkowe informacje

Oznaczenie Folie dwukolorowe z nadrukowanymi symbolami "Nie przeszkadzać"/"Proszę posprzątać" oraz "Proszę wejść"/"Proszę czekać" są dołączone

Nadruk Bez nadruku

Odpowiednie do

Berker Q.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak