




29526084



LED signální světlo, červeno / zelené, Q.x, stříbrná sametová

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	230 V
------------------	-------

Výkon

Spotřebovaný výkon ve W	0,50 W
-------------------------	--------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Osvětlení

Typ svítidla	LED
--------------	-----

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Kov
	Umělá hmota
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	70 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	50 mm

Připojení

Průřez vodiče	2,50 - 2,50 mm ²
---------------	-----------------------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchytkou Šroubovací přípojka
--------------	--

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Popis	Dodává se dvoubarevná fólie s potiskem symbolů Nerušit / Příprava prostoru a Vstupte / Čekejte
Potisk	Bez potisku

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano