



29526084



LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, алюміній, Q.x

### Технічні характеристики

#### Напруга

Номинальна напруга 230 V

#### Потужність

Споживана потужність 0,50 W

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Освітлення

Тип лампи LED

#### Матеріали

Colour Алюміній

Код RAL 9006

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Метал  
Пластик

Обробка Покриті лаком

#### Розміри

Висота 70 mm

Ширина 70 mm

Глибина 50 mm

#### Під'єднання

Поперечний розріз дроту 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення  
Гвинтове з'єднання

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

#### Тексти

Маркування Двоколірна плівка з надрукованими символами "Не турбувати",  
"Звільніть місце" та "Увійдіть/зачекайте" постачається в комплекті

Відбиток Без надруку

#### Сумісний із

Q.x

#### Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так