



29526089

## Ledmodule rood/groen, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
|-------------------|-------|

#### Vermogen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Opgenomen vermogen in W | 0,50 W |
|-------------------------|--------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Verlichting

|           |     |
|-----------|-----|
| Type lamp | Led |
|-----------|-----|

#### Materiaal

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Kleur                   | Polarwit            |
| RAL-code                | 9010                |
| Afwerking oppervlakte   | Softfinish          |
| Materiaal               | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld         |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 70 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte  | 50 mm |

#### Aansluiting

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leidingdoorsnede | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Teksten

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekst  | Tweekleurige folie met opgedrukte symbolen voor Niet storen/<br>Kamer opruimen en Kom binnen/Wachten meegeleverd |
| Opdruk | Zonder opdruk                                                                                                    |

#### Geschikt voor

|                  |  |
|------------------|--|
| Serie berker Q.x |  |
|------------------|--|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |