



29526089



LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, пол.білизна, Q.x

### Технічні характеристики

#### Напруга

Номинальна напруга 230 V

#### Потужність

Споживана потужність 0,50 W

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Освітлення

Тип лампи LED

#### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Метал  
Пластик

Обробка Необроблений

#### Розміри

Висота 70 mm

Ширина 70 mm

Глибина 50 mm

#### Під'єднання

Поперечний розріз дроту 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

#### Тексти

Маркування Двоколірна плівка з надрукованими символами "Не турбувати", "Звільніть місце" та "Увійдіть/зачекайте" постачається в комплекті

Відбиток Без надруку

#### Сумісний із

Q.x

#### Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так