



29526086



**Ledmodule rood/groen, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 230 V

**Vermogen**

Opgenomen vermogen in W 0,50 W

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Verlichting**

Type lamp Led

**Materiaal**

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Metaal  
Kunststof

Oppervlakte behandeling Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte 70 mm

Breedte 70 mm

Diepte 50 mm

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klemmontage  
Schroefaansluiting

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Teksten**

Tekst Tweekleurige folie met opgedrukte symbolen voor Niet storen/  
Kamer opruimen en Kom binnen/Wachten meegeleverd

Opdruk Zonder opdruk

**Geschikt voor**

Q.x

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja