




10116174

## Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 MONO ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 1 |
|----------------------------|---|

#### Υλικά

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Χρώμα                | Αλουμίνιο |
| Κωδικός RAL          | 9006      |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ       |
| Υλικό                | Αλουμίνιο |
| Μεταχείριση          | Blasted   |

#### Διαστάσεις

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Ύψος                      | 95,20 mm |
| Πλάτος                    | 95,20 mm |
| Βάθος                     | 9,80 mm  |
| Αριθμός μονάδων οριζόντια | 1        |
| Αριθμός μονάδων κάθετα    | 1        |

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Κείμενο

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση |
|---------------------|-------------------------------------|

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |