



Hwx033h

**Bobina de mínima tensión 200-250VAC/DC (UV)**

**Características técnicas**

**Potencia**

Consumo de entrada	200 VA
Consumo de mantenimiento	5 VA

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

**Tensión**

Tensión circuito de mando en AC	200 - 250 V
Tensión circuito de mando en CC	200 - 250 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	480 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uiimp)	6000 V

**Funciones**

Retardado	No
-----------	----

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí