



REQ524X



IK07

IP54



## Deurstation video, 24 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS

### Technische eigenschappen

#### Materiaal

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal             | RVS |

#### Bediening en signalering

|                   |    |
|-------------------|----|
| Aantal beltoetsen | 24 |
|-------------------|----|

#### Spanning

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bedrijfsspanning | 24 - 24 V |
|------------------|-----------|

#### Afmetingen

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Afmetingen            | 422 x 225.50 mm |
| Hoogte                | 422 mm          |
| Breedte               | 225,50 mm       |
| Diepte                | 25 mm           |
| Diameter camerakoepel | 33 mm           |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -20 - 55 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -30 - 80 °C |

#### Funcities

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Deurcommunicatietype | Audio + Video |
|----------------------|---------------|

#### Aansluiting

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Leidingdoorsnede | 0 - 0 mm² |
|------------------|-----------|

#### Installatie, montage

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage<br>Oppervlaktemontage |
|---------------|-------------------------------------|

#### Teksten

|              |                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Voor verticale montage<br>Breukbestendige, vlakke oproepdrukker<br>Montage in behuizing opbouw of inbouw |
| Aftakpunt    | Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen                                                       |
| Verlichting  | Homogene witte led-oproep-toetsen met achtergrondverlichting<br>Led-nachtverlichting voor camera         |
| Beveiliging  | Luidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken                                               |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|