



REQ524X



IK07

IP54



**Deurstation video, 24 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS**

**Technische eigenschappen**

**Materiaal**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal             | RVS |

**Bediening en signalering**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Aantal beltoetsen | 24 |
|-------------------|----|

**Spanning**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bedrijfsspanning | 24 - 24 V |
|------------------|-----------|

**Afmetingen**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Afmetingen            | 422 x 225.50 mm |
| Hoogte                | 422 mm          |
| Breedte               | 225,50 mm       |
| Diepte                | 25 mm           |
| Diameter camerakoepel | 33 mm           |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -20 - 55 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -30 - 80 °C |

**Functies**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Deurcommunicatietype | Audio + Video |
|----------------------|---------------|

**Aansluiting**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Leidingdoorsnede | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------|

**Installatie, montage**

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage<br>Oppervlaktemontage |
|---------------|-------------------------------------|

**Teksten**

|              |  |
|--------------|--|
| Montagewijze | Voor verticale montage<br>Breukbestendige, vlakke oproepdrukker<br>Montage in behuizing opbouw of inbouw |
| Aftakpunt    | Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen   |
| Verlichting  | Homogene witte led-oproepoetsen met achtergrondverlichting<br>Led-nachtverlichting voor camera           |
| Beveiliging  | Luidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken   |

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|