



ATA125039016

Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 12x50mm en blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	13 mm
Largeur	52 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	83 - 140
----------------	----------

Matière

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Adapté à

ATA 12x50	
-----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

