



75665590



## Tastsensor berker B.IQ met therm. 5-v glas, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Funcities

Met ruimtethermostaat Ja

#### Afmetingen

Hoogte 178,80 mm  
Breedte 88,50 mm  
Diepte 16,65 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 12

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Polarwit  
RAL-code 9010  
Materiaal Glas  
Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Scherf

Met display Ja

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties  
Met ventielbeschermingsfunctie  
Toetsenhulpfunctie kan worden geactiveerd  
Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus  
Beveiliging Met demontagebeveiliging  
Temperatuur Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-object (waarderingsverhouding instelbaar)  
Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-object

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja  
RoHS conform Ja