



75665592



**B.IQ Przycisk 5-kr z reg. temp. i wysłw. szkło czarne**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Funkcje**

Z termostatem pokojowym Tak

**Wymiary**

Wysokość 178,80 mm

Szerokość 88,50 mm

Głębokość 16,65 mm

**Sprzęt**

Liczba punktów sterowania 12

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Ze wskaźnikiem LED Tak

**Materiały**

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Materiał Szkło

Wykończenie powierzchni Połysk

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Ekran**

Z wyświetlaczem Tak

**Dodatkowe informacje**

Funkcja Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury  
Z funkcją ochrony zaworów  
Z możliwością aktywowania funkcji pomocy przycisku

Rodzaj pracy Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przeegraniem

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury i/lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny (możliwość konfiguracji ważności pomiarów)  
Udostępnianie wartości temperatury z czujnika wewnętrznego za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACh - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak