


75665592



**Tryckknapp, B.IQ, KNX, 5 vippor, RTR display, glas, Svart**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Funktioner**

Med temperaturgivare Ja

**Dimensioner**

Höjd 178,80 mm

Bredd 88,50 mm

Djup 16,65 mm

**Utrustning**

Antal manöverpunkter 12

**Kontroller och indikatorer**

Med LED-indikering Ja

**Material**

Färg Svart

RAL-kod 9005

Material Glas

Ytbehandling Blank

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Skärm**

Med display Ja

**Text**

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalousi- och termostatfunktioner  
Med ventilskyddsfunktion  
Knappens hjälpfunktion kan aktiveras

Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Temperaturmätning via intern temperatursensor och/eller externa  
kommunikationsobjekt (förhållandet kan parametreras)  
Tillhandahållande av det interna temperaturvärdet via kommunikationsobjekt

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja