



75665599



Β.Ι.Ω ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΛΕΥΚΟ 10 ΕΝΤΟΛΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναι

Διαστάσεις

Ύψος 178,80 mm

Πλάτος 88,50 mm

Βάθος 15 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 12

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Υλικό Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Οθόνη

Με οθόνη Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη
Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας
Μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία βοηθητικού μπουτόν

Τρόπος λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή/ και εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας (παραμετροποιήσιμος λόγος στάθμισης)
Παροχή εσωτερικής τιμής θερμοκρασίας μέσω αντικειμένου επικοινωνίας

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι