



75665594



Poussoir sensoriel B.IQ 5 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, alu, alu anodisé

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Dimensions

Hauteur 178,80 mm
Largeur 88,50 mm
Profondeur 16,65 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 12

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Aluminium
Code RAL 9006
Matière Aluminium
Finition de la surface Mat

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Textes

Function Pour fonctions de commutation, variation, store et température
Avec fonction protection de vanne
Fonctions d'aide activables
Mode de fonctionnement Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et
protection antigel/surchauffe
Protection Avec protection de démontage
Température Mesure de température par capteurs de température internes et/
ou objet de communication externe (rapport de pondération
paramétrable)
Fourniture de la valeur de mesure de température interne via l'objet de
communication

Durabilité

Conformité REACH Oui