



75665594



B.IQ dodirni senzor, 5-struki, sa termostatom i displejem, aluminij, eloksiran

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Da

Dimenzije

Visina 178,80 mm

Širina 88,50 mm

Dubina 16,65 mm

Oprema

Broj aktorskih tačaka 12

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Materijal Aluminij

Obrada površine Mat

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Ekran

Sa ekranom Da

Tekst

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata
Sa funkcijom zaštite ventila
Funkcija pomoći se može aktivirati

Način rada Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

Temperatura Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora i/ili vanjskog komunikacijskog objekta (omjer mjerenja se može parametrirati)
Dobivanje unutrašnje temperaturne vrijednosti putem komunikacijskog objekta

Održivost

REACH-bez SVHC Da