



75665593



B.IQ - BP KNX 5 tec+termóst, inox

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Dimensões

Altura 178,80 mm

Largura 88,50 mm

Profundidade 16,65 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 12

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Aço inoxidável

Código RAL 9022

Material Metal
Aço inoxidável

Acabamento Mate

Ecrã

Com display Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Texto

Função Para funções de interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato
Com função de proteção de válvula
Pode ser ativada a função de ajuda do botão de pressão

Modo de funcionamento Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Temperatura Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno e/ou de um objeto de comunicação externo (relação de medição parametrizável)
Fornecimento do valor da temperatura interna através de um objeto de comunicação

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim