



75665593



## B.IQ dodirni senzor, 5-struki, sa termostatom i displejem, nehrđajući čelik

### Tehničke karakteristike

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

#### Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Da

#### Dimenzije

Visina 178,80 mm

Širina 88,50 mm

Dubina 16,65 mm

#### Oprema

Broj akterskih tačaka 12

#### Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

#### Materijali

Boja Nehrđajući čelik

RAL kod 9022

Materijal Metal  
Nehrđajući čelik

Obrada površine Mat

#### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

#### Ekran

Sa ekranom Da

#### Tekst

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata

Sa funkcijom zaštite ventila

Funkcija pomoći se može aktivirati

Način rada Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

Temperatura Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora i/ili vanjskog komunikacijskog objekta (omjer mjerenja se može parametrirati)  
Dobivanje unutrašnje temperaturne vrijednosti putem komunikacijskog objekta

#### Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da