



75665593



## Β.Ι.Ω ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΙΝΟΧ 10 ΕΝΤΟΛΩΝ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναι

#### Διαστάσεις

Ύψος 178,80 mm

Πλάτος 88,50 mm

Βάθος 16,65 mm

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 12

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

#### Υλικά

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός RAL 9022

Υλικό Μέταλλο  
Ανοξείδωτο ατσάλι

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

#### Οθόνη

Με οθόνη Ναι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Κείμενο

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη  
Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας  
Μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία βοηθητικού μπουτόν

Τρόπος λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή/και εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας (παραμετροποιήσιμος λόγος στάθμισης)  
Παροχή εσωτερικής τιμής θερμοκρασίας μέσω αντικειμένου επικοινωνίας

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι