



75665593



Tryckknapp, B.IQ, KNX, 5 vippor, RTR display, Rostfritt stål

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Dimensioner

Höjd 178,80 mm

Bredd 88,50 mm

Djup 16,65 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter 12

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Rostfritt stål

RAL-kod 9022

Material Metall
Rostfritt stål

Ytbehandling Matt

Tillbehör

Har märksfält Nej

Skärm

Med display Ja

Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostatfunktioner
Med ventilskyddsfunktion
Knappens hjälpfunktion kan aktiveras

Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge

Avsäkring Med demonteringskydd

Temperatur Temperaturmätning via intern temperatursensor och/eller externa
kommunikationsobjekt (förhållandet kan parametreras)
Tillhandahållande av det interna temperaturvärdet via kommunikationsobjekt

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja