



HWX032H

**Bobina di minima tensione 100-130V AC/DC (SH) per hw+ HW1/2/4/6**

**Caratteristiche tecniche**

**Potenza**

Assorbimento potenza di spunto	200 VA
Consumo operativo	5 VA

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

**Condizioni di impiego**

Tensione di comando AC	100 - 130 V
Tensione di comando DC	100 - 130 V
Tensione di isolamento nominale Ui	480 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V

**Funzioni**

Ritardato	No
-----------	----

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si