



VA12T

Porte, Volta, APV, 1-rangée, tôle acier, avec plaque de porte

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret	En saillie
---------------------------	------------

Dimensions

Hauteur	225 mm
Largeur	285 mm
Profondeur	36 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Métal
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet

Équipement

Nombre rangées	1
----------------	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui