



DAP806509016

Colonette 80 hauteur 650 mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	65 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	5400 - 5400 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

Equipement

Réglable	No
Est portatif	No

Câble

Position de l'entrée de câble	Dessous
-------------------------------	---------

Installation, montage

Montage au plafond possible	No
Convient au montage au sol	Oui

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

