



FP24SW2

Univ. IP54 a.1850+100 l.1050 p.205

Características técnicas

Dimensões

Altura	1950 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP54
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Bloqueio com barra
Resistência ao impactos IK	IK09

Equipamento

Número de secções	4
Número de aberturas da placa de flange	8

Instalação, montagem

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Equipamento

Número de filas	12
-----------------	----

Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

Corrente elétrica

Corrente nominal	400 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----