



41491404

Presa SCHUKO Serie B.7 alu opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato
Verniciato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Numero di unità 1

Profondità di installazione 32 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite
Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Identificazione

Con stampa No

Testo

Custodia Piastra centrale

Protezione Protezione elevata contro i contatti

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
Etichettatura	Con campo di scrittura

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----