



41491404

WCD RA, verh. aanraakv., tekstv., schroef, berker S.1/B.3/B.7, alulook

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

##### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

##### Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld  
Gelakt

##### Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte 32 mm

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

##### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

##### Capaciteit

Aantal modules 1

##### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

##### Funcies

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

##### Identificatie

Met opdruk Nee

##### Teksten

Deur Centraalplaat

Beveiliging Verhoogde aanraakbeveiliging

---

**Teksten**

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Tekst	Met tekstveld

---

**Geschikt voor**

S.x/B.x

---

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----