




41491404

WCD RA, verh. aanraakv., tekstv., schroef, berker S.1/B.3/B.7, alulook

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 V       |
| Nominale spanning | 250 - 250 V |

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Materiaal

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kleur                   | Aluminium             |
| RAL-code                | 9006                  |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                   |
| Materiaal               | Thermoplast           |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld<br>Gelakt |

##### Afmetingen

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Hoogte          | 71 mm |
| Breedte         | 71 mm |
| Aantal eenheden | 1     |
| Inbouwdiepte    | 32 mm |

##### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

##### Aansluitmogelijkheden

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting                |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging<br>Klemmontage |

##### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

##### Toebehoren

|                 |    |
|-----------------|----|
| Heeft tekstveld | Ja |
|-----------------|----|

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

##### Functies

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

##### Teksten

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Opdruk      | Zonder opdruk                |
| Deur        | Centraalplaat                |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |

**Teksten**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefliftklemmen |
| Tekst         | Met tekstveld          |

**Geschikt voor**

|                      |
|----------------------|
| Serie berker S.x/B.x |
|----------------------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|