




41491404

Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa polj.za nat.i zaštitom za djecu, B.7, aluminij, lak

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno
Lakirano

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

Tekst

Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama
Označavanje	Sa poljem za označavanje

Pogodno za

S.x/B.x

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----