



16408984



Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de contact momentané	10 A

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Carte hôtel
Nombre de pôles	1

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
Lampes fluorescentes en circuit double	1500 W

Matières

Couleur	Aluminium
Finition de la surface	Mat
Matière	Métal PVC
Traitement	Laqué
Transparent	No

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	57,30 mm
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
Contact d'acquiescement	No

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 50 °C
------------------------	------------

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Impression	Avec inscription "Hotelcard"
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Éclairage	Pour éclairage
Type de commutation	1 pôle
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Adapté à

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui
